



















Liste des pièces détachées – T14				
N° d'article	Réf. pièce	Nom	Photo	Modèles compatibles
1	R4.02.10050	Charnière supérieure droite inox 58 × 20 – Tables réfrigérées (modèle européen)		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG
2	R4.02.10048	Charnière supérieure gauche inox 58 × 20 – Tables réfrigérées (modèle européen)		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG
3	R7.01.50001	Barre de fixation arrière – Table réfrigérée (modèle européen)		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG
4	R7.01.50002	Ensemble de fixation latérale – Table réfrigérée (modèle européen)		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG
5	R7.01.50014	Traverse centrale de fixation – Table réfrigérée (modèle européen)		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG
6	R4.04.10122	Étagère plastifiée 332 × 543 – Table réfrigérée européenne, profondeur 700 mm		T14-7R/T14-7F /T14-7RG
6	R4.04.10121	Étagère plastifiée 332 × 443 – Table réfrigérée européenne, profondeur 600 mm		T14-6R/T14-6F /T14-6RG


7	R4.02.10051	Charnière inférieure droite inox 78 × 26 – Tables réfrigérées (modèle européen)		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F
8	R4.02.10049	Charnière inférieure gauche inox 78 × 26 – Tables réfrigérées (modèle européen)		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F
9	R4.03.20001	Pied de nivellement renforcé type ogive 140–160 mm		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG
10	R3.01.50008	Bague en nylon Ø7 × 25 mm		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG
11	R7.01.50007	Joint de porte 565 × 384 mm – Porte moussée 611 – Table réfrigérée (modèle européen)		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F
12	R7.01.50003	Porte gauche moussée 611 × 430 mm – Table réfrigérée (modèle européen)		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F
13	R7.01.50004	Porte gauche moussée 611 × 430 mm – Table réfrigérée (modèle européen)		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F





14	R4.08.30001	Charnière à rappel automatique en alliage de zinc chromé 22 × 22 × 100 mm		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F
15	R5.01.10079	Évaporateur à ailettes persiennées CG-4R8K380L-AL		T14-7F
15	R5.01.10078	Évaporateur à ailettes persiennées CG-4R6K380L-AL		T14-7R/T14-7RG
15	R5.01.10084	Évaporateur à ailettes persiennées CG-4R8K300L-AL		T14-6F
15	R5.01.10077	Évaporateur à ailettes persiennées CG-4R6K300L-AL		T14-6R/T14-6RG
16	R2.03.20007	Thermostat mécanique pour plafond d'enceinte T1/11-50/40/A912B14H131		T14-6F/T14-7F
17	R2.03.10004	Thermostat électronique XR06CX-4N0F7 – Petit modèle		T14-6F/T14-7F

17	R2.03.10001	Thermostat électronique XR03CX-4N6F7		T14-6R/T14-7R T14-6RG/T14-7RG
18	R7.01.50010	Ensemble de bac de récupération interne 485 – Table réfrigérée européenne, profondeur 700 mm		T14-7R/T14-7F/ T14-7RG
18	R7.01.50009	Ensemble de bac de récupération des condensats interne 405 – Table réfrigérée (modèle européen, profondeur 600 mm)		T14-6R/T14-6F /T14-6RG
19	R2.11.10006	Sonde de température NTC 3435 / 10 k Ω – Câble 2,5 m avec connecteur – Noir		T14-6R/T14-7R 14-6RG/T14-7RG
19	R2.11.10001	Sonde NTC 3435 / 10 k Ω – 2,5 m – Sans connecteur – Blanche		T14-6F/T14-7F
19	R2.11.10005	Sonde NTC 3435 / 10 k Ω – 2,5 m – Sans connecteur – Noire		T14-6F/T14-7F
20	R2.02.20007	Ventilateur axial carré SAA12038B2H		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG

21	R3.01.10201	Boîtier étanche en ABS – Pour thermostat à affichage numérique		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG
22	R2.06.10022	Résistance chauffante tubulaire DB400L75B_2		T14-7F
22	R2.06.10021	Résistance chauffante tubulaire DB320L75B_2		T14-6F
23	R5.02.20048	Ensemble de condenseur à fil métallique 4 couches en serpentín 240 × 235 mm		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG
24	R4.07.10005	Hélice en aluminium Ø230 mm – 28° – Aspiration		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG
25	R2.02.10006	Moteur à pôles ombrés Haili HL-YJF10 – 220 V / 50 Hz		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG
26	R4.04.50002	Grille de protection plastifiée pour hélice Ø230 mm – Hauteur 40 mm		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG

27	R3.01.20001	Bac de récupération en PP 210 × 105 mm		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG
28	R4.99.10019	Clip de fixation du filtre		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG
29	R5.03.10002	Filtre déshydrateur simple passage Ø2,2 × 6,2 × 130 mm – HJH		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG
30	R4.04.30056	Grille arrière plastifiée en maille losangée 665 × 313 mm – Table réfrigérée (modèle européen)		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG
31	R2.01.10043	Compresseur Wanbao FTK95ML – 220 V / 50 Hz		T14-6F/T14-7F
31	R2.01.10046	Compresseur Wanbao FY40 – 220 V / 50 Hz		T14-6R/T14-7R
32	R7.01.50021	Tuyau annelé en PVC Ø23 × Ø19 × 150 mm – Table réfrigérée (modèle européen)		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG

33	R3.01.10144	Cache électrique en ABS pour cave à boissons 177 × 195 mm		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG
34	R2.09.10009	Faisceau électrique – Cordon d'alimentation européen 3 × 1,0 mm ²		T14-6R/T14-6F T14-7R/T14-7F T14-6RG/T14-7RG
35	R7.01.50012	Montant central vertical moussé avec film chauffant – Table réfrigérée (modèle européen)		T14-6F/T14-7F
35	R7.01.50013	Montant central vertical moussé sans film chauffant – Table réfrigérée (modèle européen)		T14-6R/T14-7R T14-6RG/T14-7RG
36	R2.05.20032	Lampe LED 24 V SL600-2 – 4 W		T14-6RG/T14-7RG
37	R7.01.50015	Joint de porte vitrée 611 – 404 × 583 mm – Table réfrigérée (modèle européen)		T14-6RG/T14-7RG
38	R7.01.50017	Ensemble de porte vitrée gauche 611 × 430 mm – Table réfrigérée (modèle européen)		T14-6RG/T14-7RG

39	R7.01.50018	Ensemble de porte vitrée droite 611 × 430 mm – Table réfrigérée (modèle européen)		T14-6RG/T14-7RG
40	R4.02.10053	Charnière inférieure gauche inox 80 × 27 – Table réfrigérée (modèle européen, porte vitrée)		T14-6RG/T14-7RG
41	R4.02.10052	Charnière inférieure droite inox 80 × 27 – Table réfrigérée (modèle européen, porte vitrée)		T14-6RG/T14-7RG
42	R2.04.10025	Alimentation à découpage Jinxing HVAC-24012A0732-A – Entrée 170–264 VAC		T14-6RG/T14-7RG
43	R2.07.10001	Interrupteur à bascule Kedu HY12-9 – 2 HP		T14-6RG/T14-7RG

