














**Liste des pièces détachées – T18**






| N° d'article | Réf. pièce  | Nom                                                                              | Photo                                                                                | Modèles compatibles                                |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1            | R4.02.10050 | Charnière supérieure droite inox 58 × 20 mm – Table réfrigérée (modèle européen) |    | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |
| 2            | R4.02.10048 | Charnière supérieure gauche inox 58 × 20 mm – Table réfrigérée (modèle européen) |    | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |
| 3            | R7.01.50001 | Barre de fixation arrière – Table réfrigérée (modèle européen)                   |  | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |
| 4            | R7.01.50002 | Ensemble de barre de fixation latérale – Table réfrigérée (modèle européen)      |  | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |
| 5            | R7.01.50014 | Barre de fixation centrale – Table réfrigérée (modèle européen)                  |  | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |






|    |             |                                                                                                        |                                                                                      |                                                    |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 6  | R4.04.10122 | Étagère plastifiée<br>332 × 543 mm –<br>Table réfrigérée<br>(modèle européen,<br>profondeur 700<br>mm) |    | T18-7R/T18-7F<br>/T18-7RG                          |
| 6  | R4.04.10121 | Étagère plastifiée<br>332 × 443 mm –<br>Table réfrigérée<br>(modèle européen,<br>profondeur 600<br>mm) |    | T18-6R/T18-6F<br>/T18-6RG                          |
| 7  | R4.02.10051 | Charnière<br>inférieure droite<br>inox 78 × 26 mm –<br>Table réfrigérée<br>(modèle européen)           |   | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F                    |
| 8  | R4.02.10049 | Charnière<br>inférieure gauche<br>inox 78 × 26 mm –<br>Table réfrigérée<br>(modèle européen)           |  | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F                    |
| 9  | R4.03.20001 | Pied de<br>nivellement<br>renforcé type<br>ogive 140–160 mm<br>– Modèle<br>européen                    |  | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |
| 10 | R3.01.50008 | Bague en nylon Ø7<br>× 25 mm                                                                           |  | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |




|    |             |                                                                                      |                                                                                      |                                 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 11 | R7.01.50007 | Joint de porte 565 × 384 mm – Porte moussée 611 – Table réfrigérée (modèle européen) |    | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F |
| 12 | R7.01.50003 | Porte gauche moussée 611 × 430 mm – Table réfrigérée (modèle européen)               |    | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F |
| 13 | R7.01.50004 | Porte droite moussée 611 × 430 mm – Table réfrigérée (modèle européen)               |   | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F |
| 14 | R4.08.30001 | Charnière à fermeture automatique en alliage de zinc chromé 22 × 22 × 100 mm         |  | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F |
| 15 | R5.01.10079 | Évaporateur à ailettes persiennées CG-4R8K380L-AL                                    |  | T18-7F                          |
| 15 | R5.01.10078 | Évaporateur à ailettes persiennées CG-4R6K380L-AL                                    |  | T18-7R/T18-7RG                  |





|    |             |                                                                      |                                                                                      |                                                    |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 15 | R5.01.10084 | Évaporateur à ailettes persiennées CG-4R8K300L-AL                    |    | T18-6F                                             |
| 15 | R5.01.10077 | Évaporateur à ailettes persiennées CG-4R6K300L-AL                    |    | T18-6R/T18-6RG                                     |
| 16 | R2.03.20007 | Thermostat mécanique – Montage au plafond – T1/11-50/40/A912B14H1 31 |   | T18-6F/T18-7F                                      |
| 17 | R2.03.10004 | Thermostat électronique XR06CX-4N0F7                                 |  | T18-6F/T18-7F                                      |
| 17 | R2.03.10001 | Thermostat électronique XR03CX-4N6F7                                 |  | T18-6R/T18-7R<br>T18-6RG/T18-7RG                   |
| 18 | R3.01.10201 | Boîtier étanche en ABS – Pour thermostat numérique                   |  | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |

|    |             |                                                                                                                    |                                                                                      |                                                    |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 19 | R7.01.50010 | Ensemble de bac de récupération des condensats interne 485 – Table réfrigérée (modèle européen, profondeur 700 mm) |    | T18-7R/T18-7F<br>/T18-7RG                          |
| 19 | R7.01.50009 | Ensemble de bac de récupération des condensats interne 405 – Table réfrigérée (modèle européen, profondeur 600 mm) |    | T18-6R/T18-6F<br>/T18-6RG                          |
| 20 | R2.02.20007 | Ventilateur axial carré SAA12038B2H                                                                                |   | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |
| 21 | R2.11.10006 | Sonde NTC 3435 / 10 k $\Omega$ – 2,5 m – Avec connecteur – Noire                                                   |  | T18-6R/T18-7R                                      |
| 21 | R2.11.10001 | Sonde NTC 3435 / 10 k $\Omega$ – 2,5 m – Sans connecteur – Blanche                                                 |  | T18-6F/T18-7F                                      |
| 21 | R2.11.10005 | Sonde NTC 3435 / 10 k $\Omega$ – 2,5 m – Sans connecteur – Noire                                                   |  | T18-6F/T18-7F                                      |

|    |             |                                                                             |                                                                                      |                                                    |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 22 | R2.06.10022 | Résistance chauffante tubulaire DB400L75B_2                                 |    | T18-7F                                             |
| 22 | R2.06.10021 | Résistance chauffante tubulaire DB320L75B_2                                 |    | T18-6F                                             |
| 23 | R5.02.20049 | Ensemble de condenseur à fil métallique 6 couches en serpentin 240 × 235 mm |    | T18-6F/T18-7F                                      |
| 23 | R5.02.20048 | Ensemble de condenseur à fil métallique 4 couches en serpentin 240 × 235 mm |  | T18-6R/T18-7R<br>T18-6RG/T18-7RG                   |
| 24 | R4.07.10005 | Hélice de ventilateur en aluminium Ø230 mm – Angle de pale 28° – Aspiration |  | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |
| 25 | R2.02.10006 | Moteur à pôles ombrés Haili HL-YJF10 – 220 V / 50 Hz                        |  | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |

|    |             |                                                                                               |                                                                                      |                                                    |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 26 | R3.01.20001 | Bac de récupération des condensats en PP<br>210 × 105 mm                                      |    | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |
| 27 | R4.99.10019 | Clip de fixation du filtre                                                                    |    | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |
| 28 | R5.03.10002 | Filtre déshydrateur à simple passage<br>Ø2,2 × 6,2 × 130 mm – HJH                             |   | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |
| 29 | R4.04.50002 | Grille de protection plastifiée Ø230 mm – H 40 mm                                             |  | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |
| 30 | R4.04.30056 | Grille arrière plastifiée à maille losangée 665 × 313 mm – Table réfrigérée (modèle européen) |  | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |
| 31 | R2.01.20015 | Compresseur Huayi NPY14LA –<br>220 V / 50 Hz                                                  |  | T18-6F/T18-7F                                      |

|    |             |                                                                                                      |                                                                                      |                                                    |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 31 | R2.01.10010 | Compresseur<br>Wanbao FTA55L –<br>220 V / 50 Hz                                                      |    | T18-6R/T18-7R<br>T18-6RG/T18-7RG                   |
| 32 | R7.01.50021 | Tuyau flexible<br>annelé en PVC<br>Ø23 × Ø19 × 150<br>mm – Table<br>réfrigérée (modèle<br>européen)  |    | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |
| 33 | R3.01.10144 | Cache électrique<br>en ABS 177 × 195<br>mm – Armoire à<br>boissons                                   |   | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |
| 34 | R2.09.10009 | Cordon<br>d'alimentation<br>européen 3 × 1,0<br>mm²                                                  |  | T18-6R/T18-6F<br>/T18-7R/T18-7F<br>T18-6RG/T18-7RG |
| 35 | R7.01.50012 | Montant central<br>vertical moussé<br>avec film chauffant<br>– Table réfrigérée<br>(modèle européen) |  | T18-6F/T18-7F                                      |
| 35 | R7.01.50013 | Montant central<br>vertical moussé<br>sans film chauffant<br>– Table réfrigérée<br>(modèle européen) |  | T18-6R/T18-7R                                      |

|    |             |                                                                                                               |                                                                                      |                 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 36 | R2.05.20038 | Lampe LED 24 V<br>SL1100-2 – 7 W                                                                              |    | T18-6RG/T18-7RG |
| 37 | R7.01.50015 | Joint de porte<br>vitrée 404 × 583<br>mm – Porte vitrée<br>611 – Table<br>réfrigérée (modèle<br>européen)     |    | T18-6RG/T18-7RG |
| 38 | R7.01.50017 | Ensemble de porte<br>vitrée gauche 611<br>× 430 mm – Table<br>réfrigérée (modèle<br>européen)                 |   | T18-6RG/T18-7RG |
| 39 | R7.01.50018 | Ensemble de porte<br>vitrée droite 611 ×<br>430 mm – Table<br>réfrigérée (modèle<br>européen)                 |  | T18-6RG/T18-7RG |
| 40 | R4.02.10053 | Charnière<br>inférieure gauche<br>inox 80 × 27 mm –<br>Table réfrigérée<br>(modèle européen,<br>porte vitrée) |  | T18-6RG/T18-7RG |
| 41 | R4.02.10052 | Charnière<br>inférieure droite<br>inox 80 × 27 mm –<br>Table réfrigérée<br>(modèle européen,<br>porte vitrée) |  | T18-6RG/T18-7RG |

|    |             |                                                                                                   |                                                                                    |                 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 42 | R2.04.10025 | Bloc<br>d'alimentation à<br>découpage Jinxing<br>HVAC-<br>24012A0732-A –<br>Entrée 170–264<br>VAC |  | T18-6RG/T18-7RG |
| 43 | R2.07.10001 | Interrupteur à<br>bascule Kedu<br>HY12-9 – 2 HP                                                   |  | T18-6RG/T18-7RG |

